

# Základní průmyslové váhy



## Základní průmyslové váhy

Robustní konstrukce

Spolehlivé výsledky

Cenově výhodné řešení



**Kvalitní váhy**  
za atraktivní ceny

**METTLER TOLEDO**

# Základní průmyslové váhy

## Kvalitní váhy za atraktivní ceny

Základní průmyslové váhy představují spojení vysoké kvality zpracování **METTLER TOLEDO** s jednoduchým a intuitivním ovládáním výrobního nástroje. Tyto spolehlivé a odolné váhy jsou vhodné do potravinářských, chemických a výrobních aplikací.

Kontrolujte větší množství výrobků za stejný časový úsek, přesně počítejte jednotlivé díly, zajistěte kompletnost expedovaných balíčků a rychle kontrolujte hmotnost celých palet. Základní průmyslové váhy Vám umožní optimalizovat Vaše postupy za velmi atraktivní cenu.

### Základní porcovací váhy



#### Rychlé a mobilní vážení

Naše odolné, spolehlivé váhy pro vážení a porcování umožňují snadné čištění a představují vynikající úvod do vážení porcí. Model BPA224 je určen do aplikací, kde se váhy čistí pouhým očištěním. Model ICS226 disponuje celonerezovou konstrukcí. Tato váha je vybavena stupněm krytí IP65/67, které umožňuje lehké oplachování vodou a provoz ve vlhkém a mokřím prostředí.


### Odolné kontrolní váhy



#### Hygienická konstrukce za výhodnou cenu

Váha BBA236 z nerezové oceli představuje robustní řešení pro mnoho základních aplikací, jako například porcování nebo kontrolní vážení v částečně mokřím prostředí, které se vyznačuje snadnou obsluhou. Tu zajišťuje přehledný terminál s displejem se skvělou čitelností.

### Podlahové váhy s odolností vůči nárazům



#### Velké zatížení v náročných podmínkách

Podlahová váha BFA je určena k základnímu průmyslovému vážení do hmotnosti 3 000 kg. Vybírat můžete z nerezového provedení, které je vynikající volbou do náročných podmínek, nebo lakované provedení do suchých/prášných prostor. Jediný kolébkový sloupek snímače zajišťuje utlumení nárazů a vibrací.

Model	ICS226	BPA224	BBA236	BFA231	BFA236
Rozlišení OIML	3000e	3000e	3000e	3000e	3000e
Rozsah váživosti	3–15 kg	1,5–15 kg	3–150 kg	1 500 kg, 3 000 kg	1 500 kg, 3 000 kg
Materiál	Nerezová ocel	Plast	Nerezová ocel	Lakovaná ocel	Nerezová ocel
Krytí terminálu	IP67	IP65	IP66/IP67	IP54	IP66/IP67
Krytí plošiny	IP65	IP65	IP65	IP67	IP68



### Jednoduchá počítací váha



ICS241

#### Spolehlivost, rychlost a přesnost

Váha ICS241 je základní počítací váha do různých průmyslových prostředí. Počítejte kovové, plastové a další díly pro účely přesného vychystávání objednávek, balení a kontrolu kompletnosti. Váha ICS241 nabízí přehledné ovládací rozhraní s velkým displejem a intuitivními softwarovými tlačítky, která zajišťují přístup k nejdůležitějším funkcím.

### Základní průmyslová stolní váha



BBA231

#### Optimalizace za nižší cenu

Stolní váha BBA231 představuje robustní a nenákladné řešení pro kontrolní vážení v suchém a prašném průmyslovém prostředí, například ve skladech, výrobě a expedici. Tato váha se vyznačuje přehlednou strukturou nabídky, takže ji můžete začít používat ihned po vybalení.

### Nízkoprofilová podlahová váha



BUA231/BUA236

#### Nízkoprofilová váhová řešení

Odolná podlahová váha BUA s nízkým nájezdem a kolébkovým sloupkem snímače je ideální přístroj pro spolehlivé vážení barelů, malých směšovacích nádob a podobných obalů. Nájezdová výška pouhých 50 mm usnadňuje umísťování a snímání nákladu. Váha si přitom poradí i s hmotnostní nákladem až 1 500 kg. K dispozici je v nerezovém i lakovaném provedení.

### Přesné vážení palet



BSA231/BSA236

BT231

#### Snadné skladové hospodářství


Naše základní řešení pro vážení palet přinášejí do logistiky a skladového hospodářství spolehlivost a flexibilitu. Paletový vozík s váhou BT231 představuje nenákladné řešení s displejem terminálu s vynikající čitelností. Paletové váhy BSA mohou být vyrobeny z měkké, lakované nebo nerezové oceli. Součástí jejich robustní konstrukce jsou vestavěná kolečka pro snadné přemísťování.

Model	ICS241	BBA231	BUA231	BUA236	BTA231	BSA231	BSA236
Rozlišení OIML	3000e	3000e	3000e	3000e	3000d*	3000e	3000e
Rozsah váživosti	3–30 kg	6–300 kg	600 kg, 1500 kg	600 kg, 1500 kg	2 000 kg	600 kg, 1500 kg	600 kg, 1500 kg
Materiál	Plast	Ocel s pr. lakem	Lakovaná ocel	Nerezová ocel	Lakovaná ocel	Lakovaná ocel	Nerezová ocel
Krytí terminálu	IP43	IP54	IP54	IP66/IP67	IP54	IP54	IP66/67
Krytí plošiny	IP43	IP65	IP67	IP68	IP54	IP67	IP68

\*necertifikované rozlišení

# Základní průmyslové váhy na internetu

► [www.mt.com/ind-basics](http://www.mt.com/ind-basics)



The screenshot displays the 'Bench Scales and Portable Scales' section of the METTLER TOLEDO website. At the top left, there is an image of a bench scale with a digital display showing '1398.1'. To the right, a green navigation menu titled 'How can we assist you?' includes links for 'Document Finder', 'Product Finder', 'Service Finder', 'eNewsletter', and 'VIP Zone'. Below the menu, the main heading reads 'Bench Scales and Portable Scales' with the subtext 'Accurate and reliable weighing with industrial scales for a wide range of applications'. A navigation bar contains 'Overview', 'Request Info', and 'Get a Quote' buttons. The main content area is divided into three columns, each featuring a scale image and a 'Get a Quote' button. The first column is for 'Industrial Basics Scales', the second for 'Bench Scales', and the third for 'Counting Scales'. Each column includes a brief description and a list of key features.

**Industrial Basics Scales**  
Industrial Basics scales feature quality scales at attractive prices. They are suitable for basic food, chemical or manufacturing applications in dry and wet environments.

- ★ **Rugged Construction**  
For long-lasting operation
- ★ **Reliable Results**  
For weighing and counting applications
- ★ **Affordable Solution**  
Optimize despite tight budgets

**Bench Scales**  
Compact bench scales offer highly accurate and precise weighing in industrial environments for weighing from 0.6 kg to 600 kg.

- ★ **Compact Scales**  
Wide weighing range for a variety of applications

**Counting Scales**  
Versatile counting scales for applications ranging from heavy duty industrial processes to laboratory analytics.

- ★ **Counting Scales**  
Count parts efficient and accurately

## Zkušenosti s vážením a kvalita METTLER TOLEDO

Společnost METTLER TOLEDO je přední výrobce přesných přístrojů s celosvětovou působností a více než 60letými zkušenostmi. S našimi základními průmyslovými váhami získáte osvědčenou kvalitu METTLER TOLEDO, lakované nebo nerezové provedení váhové plošiny, robustní klávesnici a bezpečnou ochranu proti přetížení. Podlahové váhy jsou vybaveny jedinečnou technologií tlumení nárazů s kolébkovým sloupkem snímače. Všechny váhy jsou podrobeny rozsáhlým zkouškám kvality a plně vyhovují přísným požadavkům průmyslových norem. Přečtěte si podrobné informace o kvalitě METTLER TOLEDO na adrese:

► [www.mt.com/ind-basics](http://www.mt.com/ind-basics)

[www.mt.com/ind-basics](http://www.mt.com/ind-basics)

Další informace

**Mettler-Toledo AG**  
Industrial Division  
CH-8606 Nänikon, Švýcarsko

Místní obchodní zástupce: [www.mt.com/contacts](http://www.mt.com/contacts)  
© 02/2015 Mettler Toledo AG  
MTSI 30234572

